



Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Aço de corte com EN 27434 80

Referência	37815.800.001
Marca	-
UBB	950356205902
UNSPSC	31161807
EAN	8715492771674
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	80 mm
Material	Aço de corte
Info	Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com fenda para ISO 7434 (DIN 553) Anéis de ajuste com $d_1 \leq 70$ são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste. com EN 27434

Normas

DIN	≈705-A
-----	--------

Especificação técnica

b (js14)	22
d1	80
d2 (h13)	110
d3	12
D (mm)	80

Desenho técnico

