
FABORY



# Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Aço de corte Zincado com ISO 4029 14

| | |
|---|---|
| Referência | 37820.140.001 |
| Marca | - |
| UBB | 950356738969 |
| UNSPSC | 31161807 |
| EAN | 8715492771759 |
| Emb. de 10 | Apenas embalagem completa |

## Parâmetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diâmetro | 14 mm |
| Material | Aço de corte |
| Tratamento sup. | Zincado |
| Info | Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916). Anéis de ajusted1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029 |

## Normas

| | |
|---|---|
| DIN | ≈705-A |

## Especificação técnica

| | |
|---|---|
| b (js14) | 12 |
| d1 | 14 |
| d2 (h13) | 25 |
| d3 | 6 |

## Desenho técnico

| D (mm) | 14 |
| --- | --- |

FABORY

