



Anel de ajuste com parafuso sextavado interior Aço de corte 20

Referência	37840.200.001
Marca	-
UBB	950356354999
UNSPSC	31161807
EAN	8715492771964
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	20 mm
Material	Aço de corte
Diâmetro Exterior	45

Info

Características especiais de anéis ajustáveis: Simples instalação, pouca carga no parafuso de ajuste. Compensa variações de tolerância no ajuste. Simples desmontagem e movimentos precisos. A união permanece não danificada devido à deformação do metal durante o aperto. As forças de união são distribuídas uniformemente pela circunferência.

Normas

Especificação técnica

b	12
b (j14)	12
d1	20

Desenho técnico

d2	45
d2 (h13)	45
D (mm)	20
Dimensão do parafuso	M5x20

