




Anel de ajuste com 2 parafusos sextavados Aço de corte 20

Referência	37845.200.001
Marca	-
UBB	500501979743
UNSPSC	31161807
EAN	8715494229432
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	20 mm
Material	Aço de corte
Diâmetro Exterior	45

Info	Características especiais dos anéis de ajuste: Fácil montagem e desmontagem, posicionamento preciso, conexão muito forte sem folga. Distribuição igual da força de aperto sobre a circunferência do eixo, compensa as variações de tolerância. Não causam danos ao eixo durante a montagem, pois o metal do eixo não é deformado. Os anéis de ajuste são fornecidos com um parafuso de cabeça sextavada de acordo com a norma ISO 4762 (DIN 912), classe 12.9.
------	---

Normas

Especificação técnica

b	12
b (j14)	12
d1	20
d2	45
d2 (h13)	45
D (mm)	20
Dimensão do parafuso	M5x20
Espessura	12

Desenho técnico

