



Anilha de ajuste h=0,3mm DIN 988 Aço 2 K 50 Sem tratamento de superfície h=0,3MM 7X13MM

Referência	38583.070.013
Marca	-
UBB	500645412668
UNSPSC	31163301
EAN	8717077086456
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	7 mm
Material	Aço
Material técnico	2 K 50
Diâmetro Exterior	13
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Info	h=0,3MM

Normas

DIN	988
-----	-----

Especificação técnica

d1	7
d1 (max.)	7.19
d1 (min.)	7.04
d2	13
d2 (max.)	12.95
d2 (min.)	12.77
D (mm)	7
Espessura	0.3

Desenho técnico

