



O-ring, d2=2,62mm Borracha NBR 70° Shore A d2=2,62mm 12,37-AS 112

Referência	38808.012.371
Marca	-
UBB	950357100375
UNSPSC	27111900
EAN	8715492785107
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	12.37 mm
TCor	Preto
Material	Borracha
Material técnico	NBR 70° Shore A
Info	d2=2,62mm

Normas

Especificação técnica

d1	12.37
D (mm)	12.37
Espessura	2.62

Desenho técnico

