

Cavilha paralela com rosca interna endurecida DIN 7979 D Aço 60±2HRC Sem tratamento de superfície 5X10MM



Referência	39090.050.010
Marca	-
UBB	500501654015
UNSPSC	31163203
EAN	8715494262514
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5 mm
Comprimento	10 mm
Material	Aço
Material técnico	60±2HRC
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Info d x L1: O comprimento nominal (L1) inclui as pontas com chanfro (tolerância js15).

Normas

ISO	≈8735-A
NF	≈E27-475
DIN	7979-D
NEN	≈2464

Especificação técnica

c1 ≈	0.5
c2 ≈	1.7
d1	3
D (mm)	5
L (mm)	10
L1	10
r ≈	5
t1	6

Desenho técnico

