FABORY



Cavilha elástica pesada ISO 8752 Aço mola 420-560 HV30 Zincado 8X10MM

Referência	39105.080.010
Marca	-
UBB	500649082673
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256682
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	8 mm
Comprimento	10 mm
Material	Aço mola
Material técnico	420-560 HV30
Tratamento sup.	Zincado
Info	As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:stes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de

Normas

DIN	1481
BS	7060
NEN	2458
ISO	8752

construção um ao outro.São altamente adequados para absorver forças de corte.Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, a disposição abaixo deve ser utilizada:

Especificação técnica

a (min.)	1.6
d1 (max.)	8.8
d1 (min.)	8.5
d2 ≈	5.5
D (mm)	8
L (mm)	10
s	1.5
V	42.76

Desenho técnico