

Chaveta meia cana DIN 94 Aço Zincado 16X140MM



Referência	39350.160.140
Marca	-
UBB	500644960998
UNSPSC	31163204
EAN	8717077045682
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	16 mm
Comprimento	140 mm
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado

Info	Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$ e tolerância H14 para $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$ e superior. A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante. O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
------	--

Normas

DIN	94
NF	E25-774
ISO	1234
NEN	182

Especificação técnica

a (max.)	6.3
b $\approx$	32
c (max.)	30.8
c (min.)	27
d (min.)	15.1
D (mm)	16
L (mm)	140
d (max.)	15.4

Desenho técnico

