

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superfície 2X4MM



Referência	39400.020.004
Marca	-
UBB	500645354332
UNSPSC	31162201
EAN	8717077082526
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

d_1	2
Diâmetro (mm)	2
Comprimento (L) (mm)	4
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material (comprimento)	Aço
Material técnico	C4C/C10C
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Normas

BS	4620
DIN	660/124
ISO	1051

Especificação técnica

d_2	3.5
d_3 (min.)	1.87
e (max.)	1
k (js14)	1.2

Desenho técnico

