
FABORY



Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superficie 2,5X6MM

Referência	39400.025.006
Marca	-
UBB	500645354589
UNSPSC	31162201
EAN	8717077082540
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.5 mm
Comprimento	6 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Material técnico	C4C/C10C
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie

Normas

DIN	660/124
ISO	1051
BS	4620

Especificação técnica

d1	2.5
d2	4.4
d3 (min.)	2.37
D (mm)	2.5
e (max.)	1.25
k (js14)	1.5
L (mm)	6

Desenho técnico

