



Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superfície 2,5X8MM

Referência	39400.025.008
Marca	-
UBB	500645354662
UNSPSC	31162201
EAN	8717077082557
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.5 mm
Comprimento	8 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Material técnico	C4C/C10C
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Normas

ISO	1051
DIN	660/124
BS	4620

Especificação técnica

d1	2.5
d2	4.4
d3 (min.)	2.37
D (mm)	2.5
e (max.)	1.25
k (js14)	1.5
L (mm)	8

Desenho técnico

