

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superfície 8X40MM



Referência	39400.080.040
Marca	-
UBB	950368005225
UNSPSC	31162201
EAN	8715492821690
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	8 mm
Comprimento	40 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Material técnico	C4C/C10C
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Normas

DIN	660/124
BS	4620
ISO	1051

Especificação técnica

d1	8
d2	14
d3 (min.)	7.76
D (mm)	8
e (max.)	4
k (js14)	4.8
L (mm)	40

Desenho técnico

