

## Cavilha cilíndrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 1,5X6MM



|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Referência  | 39730.015.006             |
| Marca       | -                         |
| UBB         | 950359657141              |
| UNSPSC      | 31163215                  |
| EAN         | 8715492825711             |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|             |              |
|-------------|--------------|
| Diâmetro    | 1.5 mm       |
| Comprimento | 6 mm         |
| Material    | Aço de corte |

#### Info

V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as pontas boleadas (tolerância js15).

### Normas

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | ≈8740 |
| DIN | 1473  |
| NEN | ≈2604 |

### Especificação técnica

|            |     |
|------------|-----|
| c ≈        | 0.2 |
| d1         | 1.5 |
| d2 ≈       | 1.6 |
| D (mm)     | 1.5 |
| f ≈        | 0.8 |
| L (mm)     | 6   |
| r ≈        | 1.5 |
| Tolerância | h9  |
| V          | 1.6 |

### Desenho técnico

