FABORY



Cavilha cilindrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 1,5X8MM

Referência	39730.015.008
Marca	-
UBB	950359657224
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825728
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.5 mm
Comprimento	8 mm
Material	Aço de corte
Info	V = Força

transversal dupla min. em kN.Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).

Especificação técnica

-	
C ≈	0.2
d1	1.5
d2 ≈	1.6
D (mm)	1.5
f≈	0.8
L (mm)	8
r≈	1.5
Tolerância	h9
V	1.6

Normas

ISO	≈8740
NEN	≈2604
DIN	1473

Desenho técnico

