

Cavilha cilíndrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 1,5X8MM



Referência	39730.015.008
Marca	-
UBB	950359657224
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825728
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

d ₁	1.5
Diâmetro (mm)	1.5
Comprimento (L) (mm)	8
Observações	V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d ₁ (nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as ponta boleadas (tolerância js15).
Material (comprimento)	Aço de corte

Normas

ISO	8740
DIN	1473

Especificação técnica

c ≈	0.2
d ₂ ≈	1.6
f ≈	0.8
r ≈	1.5
Tolerância	h9
V	1.6

Desenho técnico

