

## Cavilha cilíndrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 2X8MM



Referência	39730.020.008
Marca	-
UBB	950359657976
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825797
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	2 mm
Comprimento	8 mm
Material	Aço de corte

Info V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as ponta boleadas (tolerância js15).

### Normas

ISO	≈8740
NEN	≈2604
DIN	1473

### Especificação técnica

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
f ≈	0.9
L (mm)	8
r ≈	2
Tolerância	h9
V	2.85

### Desenho técnico

