



Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Latão CU2/CU3 Niquelado 3X25MM

Referência	49330.030.025
Marca	-
UBB	950350073926
UNSPSC	31161508
EAN	8715492858535
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3 mm
Comprimento	25 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

DIN	97
NF	E25-604
NEN	2250

Especificação técnica

D (mm)	3
dk	5.6
ds	3
k (max.)	1.65
L (mm)	25
n	0.8

Desenho técnico

