

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Latão CU2/CU3 Niquelado 4X35MM



Referência	49330.040.035
Marca	-
UBB	950350075905
UNSPSC	31161508
EAN	8715492858733
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4 mm
Comprimento	35 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

NF	E25-604
NEN	2250
DIN	97

Especificação técnica

D (mm)	4
dk	7.5
ds	4
k (max.)	2.2
L (mm)	35
n	1

Desenho técnico

