

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 3X30MM



Referência	50370.030.030
Marca	-
UBB	950368017022
UNSPSC	31162201
EAN	8715492245540
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

d ₁	3
Diâmetro (mm)	3
Comprimento (L) (mm)	30
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material (comprimento)	Cobre
Material técnico	Cu-DHP

Normas

ISO	1051
BS	4620
DIN	660/124

Especificação técnica

d ₂	5.2
d ₃ (min.)	2.87
e (max.)	1.5
k (js14)	1.8

Desenho técnico

