

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 3X30MM



Referência	50370.030.030
Marca	-
UBB	950368017022
UNSPSC	31162201
EAN	8715492245540
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3 mm
Comprimento	30 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Cobre
Material técnico	Cu-DHP

Normas

DIN	660/124
ISO	1051
BS	4620

Especificação técnica

d1	3
d2	5.2
d3 (min.)	2.87
D (mm)	3
e (max.)	1.5
k (js14)	1.8
L (mm)	30

Desenho técnico

