

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M10X45

Referência	51000.100.045
Marca	-
UBB	950351764119
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250629
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	45 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5

Desenho técnico



