

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M27X120

Referência	51000.270.120
Marca	-
UBB	950351770702
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252142
Emb. de 3	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	120 mm
Classe	Min.50
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

Normas

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3

Desenho técnico



