

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M18X100

Referência	51010.180.100
Marca	-
UBB	951351790757
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256904
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	100 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

Normas

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	100
P	2.5
s	27

Desenho técnico

