FABORY



Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2X14

Referência	51140.020.014
Marca	-
UBB	500633184923
UNSPSC	31161504
EAN	8715494612722
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2
Comprimento	14 mm
Classe	70
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
DIN	85
BS	≈4183
ISO	≈1580
NEN	≈1603

Especificação técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	4
Rosca total C ≤	16
k (max.)	1.3
L (mm)	14
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Desenho técnico