



Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M16X80

Referência	51240.160.080
Marca	-
UBB	500571327195
UNSPSC	31161518
EAN	8715494137034
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	80 mm
Encaixe	Sextavado interior
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Ponto	Plano
Rosca	Métrica

Info

Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Normas

NEN	2341
ISO	4026
DIN	913
ASME	B18.3.6M
BS	4168-2
NF	E27-180

Especificação técnica

d-D	M16
dp (max.)	12
L (mm)	80
P	2
s	8
t (min.)	6.4

Desenho técnico

