



Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço inoxidável (Inox) A2 M5X8

Referência	51302.050.008
Marca	-
UBB	951353121225
UNSPSC	31161504
EAN	8715492282330
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	8 mm
Classe	70
Encaixe	Pozidriv
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
Nr. fenda	2
P	0.8

Desenho técnico

