

Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X12

Referência	51340.016.012
Marca	-
UBB	500633233365
UNSPSC	31161504
EAN	8715494592253
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M1.6
Comprimento	12 mm
Classe	70
Encaixe	Phillips
Forma da cabeça	Cabeça de queijo baixa
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

Especificação técnica

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3.2
Rosca total C ≤	16
k	1.3
L (mm)	12
Nr. fenda	0
P	0.35

Desenho técnico

