

Cavilha cilíndrica com estria DIN 1475 Aço inoxidável (Inox) A1 3X6MM



Referência 51587.030.006

Marca -

UBB 500697301538

UNSPSC 31163215

EAN 8715492080622

Emb. de 500 Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento	6 mm
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A1
Info	V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as pontas com chanfro (tolerância js15).

Normas

NEN	≈2606
DIN	1475
ISO	≈8742

Especificação técnica

c ≈	0.4
d1	3
d2 ≈	3.25
L (mm)	6
r ≈	3
Tolerância	h9
V	6.15

Desenho técnico

