FABORY



Parafuso autorroscante cabeça de embeber hexalobular ISO 14586 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,2X22MM

Referência	51683.022.022
Marca	-
UBB	500571718245
UNSPSC	31161507
EAN	8715494131322
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.2 mm
Comprimento	22 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14586 C

Especificação técnica

D (mm)	2.2
dk (max.)	4.3
k (max.)	1.3
L (mm)	22
P	0.8
Chave caixa	6

Desenho técnico