

## Parafuso autorroscante cabeça de embeber hexalobular ISO 14586 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST5,5X50MM



Referência	51683.055.050
Marca	-
UBB	500571724003
UNSPSC	31161507
EAN	8715494129121
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (mm)	5.5
Comprimento (L) (mm)	50
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material (comprimento)	Aço inoxidável (Inox)
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

### Normas

ISO	14586 C
DIN	≈7982 C

### Especificação técnica

$d_k$ (max.)	10.3
k (max.)	3
P	1.80
Chave caixa	T25

### Desenho técnico

