

## Parafuso rosca para madeira cabeça de queijo hexalobular Aço inoxidável (Inox) A2 4,5X70MM



|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Referência  | 51772.045.070             |
| Marca       | -                         |
| UBB         | 500627341034              |
| UNSPSC      | 31162400                  |
| EAN         | 8715494538893             |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Diâmetro         | 4.5 mm                 |
| Comprimento      | 70 mm                  |
| Encaixe          | Torx®                  |
| Forma da cabeça  | Cabeça de queijo baixa |
| Material         | Aço inoxidável         |
| Material técnico | A2                     |

### Normas

### Especificação técnica

|             |     |
|-------------|-----|
| D (mm)      | 4.5 |
| dk          | 8.7 |
| k           | 2.9 |
| L (mm)      | 70  |
| Chave caixa | 25  |

### Desenho técnico

