

Heco-Topix Parafuso para madeira cabeça embeber hexalobular Aço inoxidável (Inox) A2 3,5X40MM



Referência	51773.035.040
Marca	-
UBB	500504055673
UNSPSC	31161508
EAN	4019787381710
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3.5 mm
Comprimento	40 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2

Normas

Especificação técnica

D (mm)	3.5
dk (max.)	7
k (max.)	2.1
L (mm)	40
Chave caixa	15

Desenho técnico

