

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Aço inoxidável (Inox) A2 3X25MM



Referência	51870.030.025
Marca	-
UBB	950350096794
UNSPSC	31161508
EAN	8715492312273
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3 mm
Comprimento	25 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

NF	E25-604
DIN	97
NEN	2250

Especificação técnica

D (mm)	3
dk	5.6
ds	3
k (max.)	1.65
L (mm)	25
n	0.8

Desenho técnico

