



Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha Pozidriv DIN 7995-Z Aço inoxidável (Inox) A2 3X30MM

Referência	51886.030.030
Marca	-
UBB	500571511723
UNSPSC	31161508
EAN	8715494103299
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3 mm
Comprimento	30 mm
Encaixe	Pozidriv
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2

Normas

DIN	7995 Z
-----	--------

Especificação técnica

D (mm)	3
dk	5.6
ds	3
f ≈	0.75
k (max.)	1.65
L (mm)	30
Nr. fenda	1

Desenho técnico

