



Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha Pozidriv DIN 7995-Z Aço inoxidável (Inox) A2 3,5X30MM

Referência	51886.035.030
Marca	-
UBB	500571512069
UNSPSC	31161508
EAN	8715494096119
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3.5 mm
Comprimento	30 mm
Encaixe	Pozidriv
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2

Normas

DIN	7995 Z
-----	--------

Especificação técnica

D (mm)	3.5
dk	6.5
ds	3.5
f ≈	0.9
k (max.)	1.93
L (mm)	30
Nr. fenda	2

Desenho técnico

