

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M14X95

Referência	53510.140.095
Marca	-
UBB	500633307037
UNSPSC	31161620
EAN	8715494599634
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	95 mm
Classe	80
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

Normas

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	95
P	2

Desenho técnico



