

## Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M10X45

Referência	53519.100.045
Marca	-
UBB	500697374303
UNSPSC	31161620
EAN	8715492956552
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	45 mm
Classe	80
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Rosca	Métrica

### Normas

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

### Especificação técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	16

### Desenho técnico

