


Parafuso cabeça redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Aço inoxidável (Inox) A4 M3X8



Referência	55032.030.008
Marca	-
UBB	500634458243
UNSPSC	31161518
EAN	8715494554343
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	8 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.3.4M
BS	≈4168-6
ISO	≈7380-1
NF	≈E25-126

Info	Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.Nos parafusos de aço inox, a marcação
------	--

pode ser feita com "0" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2). As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Especificação técnica

d-D	M3
dk (max.)	5.7
k (max.)	1.65
L (mm)	8
P	0.5
Chave caixa	10

Desenho técnico

