



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M1,6X3

Referência	55050.016.003
Marca	-
UBB	500500314546
UNSPSC	31161605
EAN	8715494230315
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M1.6
Comprimento	3 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50.

Normas

NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Especificação técnica

b	15
d-D	M1.6
dk (max.)	3
Rosca total C ≤	16
k (max.)	1.6
L (mm)	3
P	0.35
s	1.5

Desenho técnico

