FABORY



Parafuso cabeça de embeber hexalobular para aglomerado Aço inoxidável (Inox) A4 5X40MM

Referência	55775.050.040
Marca	-
UBB	500635804064
UNSPSC	31161508
EAN	8717077002388
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5 mm
Comprimento	40 mm
Encaixe	Hexalobular
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Info	Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.

Normas

Especificação técnica

D (mm)	5
dk	10
k	3.2
L (mm)	40
Chave caixa	25

Desenho técnico

