



Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M16

Referência	56054.160.001
Marca	-
UBB	950356548053
UNSPSC	31161807
EAN	8715492860156
Emb. de 4	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
TCor	Bege
Para diâm. nom.	16mm
Material	Glass-fiber reinforced epoxy
Material técnico	Permaglas ME 730

Info

PERMAGLAS ME 730:Fibra de vidro reforçada com epoxy.Resistência temperatura -270°C até +155°C.Peso reduzido (densidade 1,8).Resistente à corrosão.Resistente a químicos e gases agressivos.Isolante térmico e elétrico.Não magnético.Melhores propriedades mecânicas do que, por exemplo Poliamida.

Normas

Especificação técnica

d-D	M16
-----	-----

Desenho técnico

d1	18
d2	32
s	3

