



## KIPP Clamping levers, external thread with cap Laranja Zinco fundido / aço 5.8 Revestido de plástico / oxidado preto M6X65X60

Referência	58052.060.060
Marca	-
UBB	500689594157
UNSPSC	31162807
EAN	4059245094837
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Classe	5.8
TCor	Orange
D1_MM	18.5mm
Material	Aço zinc/aço
Tratamento sup.	Revestido de plástico / oxidado preto
Rosca	Métrica
Info	Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Partes em aço grau 5.8. Tampas de proteção em inox 1.4305. Versão: Punho revestido a plástico. Peças de aço em preto oxidado. Tampas de proteção em inox, brilhante

### Normas

### Especificação técnica

A	65
A1	74.5

### Desenho técnico

B	9.5
D	13.5
D1	18.5
D2	19
H	32
H2	17.5
H3	42.5
H4	45.5
H1	6.5
Número de dentes	20
L	60
X	6

**FABORY**

