


Inserto auto cortante tipo 302 Aço Cementado Zincado M6X14



Referência	71571.060.001
Marca	-
UBB	500682478457
UNSPSC	31162802
EAN	8717077782884
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento	14 mm
Material	Aço
Material técnico	Cementado
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Tipo nº.	302
Info	Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo mínima para furos cegos.

Normas

Especificação técnica

d1	M6
d2	10
Profundidade do furo (mín.)	17
L (mm)	14
P (d1)	1
P (d2)	1.5

Desenho técnico

