



Conjunto de reparação de roscas Aço inoxidável (Inox) A2 M6X1,00X9

Referência	71760.060.100
Marca	-
UBB	500617001218
UNSPSC	31162802
EAN	4022835040101
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	9 mm
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2

Normas

Info	<p>Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho. Conteúdo: Ferramenta de inserção. Macho de máquina. Punção de quebra (para diâmetros \leq M12 para diâmetros superiores utilizar um alicate). Drill (for diâmetros \leq M12 for larger diâmetros order drill separately). Insertos de fio aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (M2-M8, 20 peças/M9-M10, 15 peças/ M11 - M16, 10 peças / M18 - M24, 5 peças).</p>
------	--

Especificação técnica

d-D	M6
L (mm)	9
P	1