



Sonic Multímetros 2700NM 2000FT-LB

Referência	8G229220
Marca	-
UBB	500678259481
UNSPSC	25191700
EAN	4714123781666
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Binário máximo de saída 2700

Tamanho da ligação entrada acionamento quadrado 3/4 polegadas

Tamanho da ligação do acionamento quadrado de saída 1 polegada

Normas