

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 13.00mm



Referência	9N730094
Marca	-
UBB	500630665965
UNSPSC	23241639
EAN	7320760007808
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento total	151
Broca de diâmetro	13
Sistema de fixação	Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte	101
Adequado para aço inoxidável	Sim
Material de corte	HSS
Forma da haste	Cilíndrico
Broca em espiral	Sim

Normas