

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 11X1.0 B



Referência	9X490758
Marca	-
UBB	500513399484
UNSPSC	23241615
EAN	4022835395171
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Modelo	Macho de máquina
Comprimento da rosca	20
Comprimento total	90
Diâmetro do eixo	8
Tipo de rosca	Métrico
Comprimento de corte	20
Rosca de passo	1
Material de corte	HSS-E
Chave quadrada	6.2

Normas