



KNIP ALICATE PONT01 2001-125MM

Referência	K1020.100.125
Marca	-
UBB	419100395898
UNSPSC	27112126
EAN	4003773033875
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento total	125
Versão	Preto revestimento contra oxidação & com revestimento de plástico

Normas

ISO	5745
-----	------

Observações	Short, flat jaws. Serrated gripping surfaces. Special tool steel, oil-hardened and tempered. Finish 1 = Head polished. Handles plastic coated. Finish 2 = Head polished. Handles with two-colour dual component sleeves. Finish 5 = Plier chrome plated. Handles with two-colour dual component sleeves. Finish 6 = Plier chrome plated. Handles insulated with two-colour dual component sleeves 1000 V VDE-tested DIN EN/IEC 60900. Finish 7 = Plier
-------------	--

chrome plated.
Handles dipped
plastic insulated
1000 V VDE-tested
DIN EN/IEC 60900.