

Optima Lima rotativa 12X25X6 CYL.

Referência	Q1109.000.004
Marca	-
UBB	500579655977
UNSPSC	31191500
EAN	8595129319376
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Forma da cabeça	Cilindro
Diâmetro do eixo	6
Adequado para aço inoxidável	Sim
Comprimento de trabalho	25
Adequado para alumínio	Sim
Adequado para plástico	Sim
Adequado para aço	Sim
Adequado para ferro fundido	Sim
Adequado para metais não ferrosos	Sim
Dentes	Outro
Material de corte	HM
Com veio	Sim
Cortador de diâmetro	12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032	ZYA

Normas